

上下に楽々簡単に移動する 垂直2段式自転車ラック

Progre
Cycle Rack Pamphlet

PRG-20S / PRG-30S

出し入れ簡単なオートリターン式静かにもどるソフトストップ

- 設置スペースに合わせて取付けピッチを調整できる独立式設置タイプです。
- 新開発の「上段駆動部」により、上段からの自転車の飛び出しを防止し、収納に必要な労力を大幅に軽減しました。
- 1セットの独立タイプなので、現地でのレイアウトが自由自在です。



昨今増加中の「電動アシスト自転車」にも対応しています。電動アシスト車(タイヤサイズ22インチ未満の電動アシスト自転車等を除く)を含め、重量30kgまでの自転車を上段に搭載可能。



POINT 1 ガススプリング方式
「窒素ガスを注入したガススプリング」を業界で初めて昇降動力源として開発・採用。これにより、一般的な動力源の「定荷重バネ(金属製のコイルバネ)」の劣化による亀裂・断裂、バネの刃による怪我の危険を無くしました。



POINT 2 安心のオートリターン
自転車を取り出した後は、ラックが自動的に上部に戻るオートリターン方式。ソフトストップ機能付きで静かに、ゆっくりと戻ります。ガススプリング方式を採用している為、構造もシンプルで安全安心です。



POINT 3 タイヤガイドを装備
ストッパー機能も標準装備(ARS20S/ARS30S共通)しており、他社製品で見られる「ラックの自然落下」を防止します。

ホームページ

垂直2段式自転車ラックの使い方(YouTube)や詳しい商品特長は下記のQRコードを読み取りホームページでご覧いただけます。



パソコンからもご覧いただけます。<https://pro-tim.co.jp/prg-20s/>

収納可能自転車

全長 / 1900mm 以下
質量 / 15 ~ 20kg
タイヤ径 / 24 ~ 28 インチ
タイヤ幅 / 32 ~ 48mm

PRG-20S / PRG-30S 材料	
名称	材料/表面処理
ポスト	アルミ材/アルマイト処理
ラック	アルミ材/アルマイト処理
ベース	スチール材/溶融亜鉛メッキ
ローラ	POM樹脂
樹脂取手	ポリカーボネート
小物部品	スチール材/亜鉛メッキ
アンカーボルト	C-1060/ユニクロメッキ

プログレ株式会社
お問い合わせは QR コードをご利用下さい



【京都本社】
TEL 075-257-7468



【エコステーション大阪】
TEL 06-6748-0418



【東京事務所】
TEL 03-3436-4898

あらゆる敷地に対応、斜め設置 スライド型自転車ラック

Progre
Cycle Rack Pamphlet

PRG-SR1

集合マンションの駐輪場を最大限に活用

- 設置スペースに合わせて取付けピッチを調整できる独立式設置タイプです。
- 下段スライドレールの切り離しが可能な為、現地でのレイアウトが自由自在です。




POINT 1 タイヤガイドを装備
長尺タイヤガイド(トップガイド方式)により自転車の傾き・倒れを防止した事で、よくありがちな「ラックに載せているのに自転車が傾く」現象はありません。自転車はすっきりと直立し、ハンドルやカゴ同士の干渉・絡みを最小限に抑えました。



POINT 2 自然に戻るブレーキ搭載
一度踏むとラックの逃げが抑制され、ラックの奥まで自転車を搭載すると自動解除で元のスライドに戻るブレーキです。この方式は業界唯一で、特許も取得しています。
※オプション



POINT 3 つまづき防止
スライドラックで一般的に多く見られる2本のレールを1本とした事で、軽快なスライド動作を実現。2本レールでよく見られる「通路側レールでの踏み」も無く、ラックの奥までスムーズに自転車を搭載。



サイクルラックには
▶ 傾斜15°タイプ ▶ 傾斜30°タイプ ▶ 傾斜45°タイプ

屋外使用にも耐えるアルミ製


主要部材はアルミ製、露出部分の釘鉚はステンレス製を使用。高い防錆性能を実現。強度を確保する為に一部使用しているスチール製の部品についても「240時間の塩水噴霧試験でも錆びない」性能を有しています。

収納可能自転車

全長 / 1900mm 以下
質量 / 15 ~ 50kg
タイヤ径 / 14 ~ 28 インチ
タイヤ幅 / 32 ~ 48mm

PRG-SR1 材料	
名称	材料/表面処理
ラック	アルミ材/アルマイト処理
ガイド	スチール材/メッキ+粉体塗装
レール	アルミ材/アルマイト処理
キャスト	エラストマー
ローラー	POM樹脂
エンドリールガイド	ポリカーボネート
小物部品	スチール材/亜鉛メッキ
アンカーボルト	C-1060/ユニクロメッキ

スライド型自転車ラックの使い方(YouTube)や詳しい商品特長は下記のQRコードを読み取りホームページでご覧いただけます。



パソコンからもご覧いただけます。<https://pro-tim.co.jp/prg-sr1/>

プログレ株式会社
お問い合わせは QR コードをご利用下さい



【京都本社】
TEL 075-257-7468



【エコステーション大阪】
TEL 06-6748-0418



【東京事務所】
TEL 03-3436-4898